

## 直接无捻粗纱



### 产品牌号

## ECT465-4800

- ◆ ECT 玻璃类型
- ◆ 465 浸润剂牌号
- ◆ 4800 粗纱线密度 (Tex)

### 产品说明

无捻无碱直接纱，适用于缠绕、拉挤、编织工艺，制作缠绕管道，拉挤型材，光缆加强芯，多轴向织物等。适用于聚酯树脂 (UP)、乙烯基树脂 (VE)；

#### 产品特点

•毛纱少，力学性能好，疲劳性能好

#### 技术指标

| 浸润剂类型 | 线密度 [tex(g/km)] | 纤维直径 (μm) | 含水率 (%) | 可燃物含量 (%) | 抗拉强度(N/Tex) |            |
|-------|-----------------|-----------|---------|-----------|-------------|------------|
| —     | ISO1889         | ISO1888   | ISO3344 | ISO1887   | ISO3341     |            |
| 硅烷型   | 公称值 ±5%         | 公称值 ±1    | ≤0.1    | 公称值 ±0.10 | <1200tex    | ≥0.35N/Tex |
|       |                 |           |         |           | ≥1200tex    | ≥0.30N/Tex |

### 规格参数

| 产品牌号     | 可选玻璃类型 | 纤维直径[μm] | 线密度[tex(g/km)] | 可燃物含量 (%) |
|----------|--------|----------|----------------|-----------|
| 465-300  | ECT    | 14       | 300            | 0.35      |
| 465-600  |        | 14       | 600            | 0.35      |
| 465-1200 |        | 16       | 1200           | 0.35      |
| 465-2400 |        | 22       | 2400           | 0.35      |
| 465-4800 |        | 24       | 4800           | 0.35      |

### 包装方式

每个纱团用热收缩膜或拉伸膜进行包装，然后放入托盘或纸箱，每个托盘可放入48个或64个纱团。

| 卷重 (kg) | 纱卷公称尺寸 (mm) |         |     | 卷装量 (团) | 托盘尺寸[mm]<br>长*宽*高 | 每托重量 (kg) |
|---------|-------------|---------|-----|---------|-------------------|-----------|
|         | 外径          | 内径      | 高度  |         |                   |           |
| 15~18   | 280         | 152/162 | 260 | 48      | 1120*1120*940     | 720~864   |
|         |             |         |     | 64      | 1120*1120*1200    | 960~1152  |

### 存储

•请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，如若不用，请勿打开包装物，以免受潮。

备注：如果有特殊要求，请与我们联系。



TF FRP

Tel/WhatsApp/Skype:+86 13696771864

Email:info@tffrp.com

Website: www.tffrp.com



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001