

直接无捻粗纱



产品牌号

ECT468HS-1200

- ◆ 玻璃类型
- ◆ 浸润剂牌号
- ◆ 粗纱线密度 (Tex)

产品说明

无捻无碱直接纱，适合缠绕、拉挤工艺，主要用于高压环氧管道、压力容器、气瓶等。适用于环氧树脂（EP）；

产品特点

• 最适合环氧树脂IPDA和酸酐固化，毛纱少

技术指标

浸润剂类型	线密度 [tex(g/km)]	纤维直径 (μm)	含水率 (%)	可燃物含量 (%)	抗拉强度(N/Tex)	
—	ISO1889	ISO1888	ISO3344	ISO1887	ISO3341	
硅烷型	公称值 ±5%	公称值 ±1	≤0.10	公称值 ±0.10	<1200tex	≥0.35N/Tex
					≥1200tex	≥0.30N/Tex

规格参数

产品牌号	可选玻璃类型	纤维直径[μm]	线密度[tex(g/km)]	可燃物含量 (%)
468HS-1200	ECT	16	1200	0.55

包装方式

每个纱团用热收缩膜或拉伸膜进行包装，然后放入托盘或纸箱，每个托盘可放入48个或64个纱团。

卷重 (kg)	纱卷公称尺寸 (mm)			卷装量 (团)	托盘尺寸[mm] 长*宽*高	每托重量 (kg)
	外径	内径	高度			
15~18	280	152/162	260	48	1120*1120*940	720~864
				64	1120*1120*1200	960~1152

存储

• 请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，如若不用，请勿打开包装物，以免受潮。

备注：如果有特殊要求，请与我们联系。



TF FRP

Tel/WhatsApp/Skype: +86 13696771864

Email: info@tffrp.com

Website: www.tffrp.com



ISO 9001



ISO 14001



OHSAS 18001